



Lampada tascabile a LED, Modello: P3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081467 P3
GTIN	4058205009393
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade tascabili compatte in formato a stelo o portachiavi.

· **A scelta in versione batteria o accumulatore.**

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP X4

Zona ATEX: Nessuno

Corrente d'illuminazione: 25 lm

Durata: 6 h

Advanced Focus System (AFS): sì

Smart Light Technology (SLT): no

Numero di batterie contenute: 1

Descrizione tecnica

Zona ATEX	Nessuno
Tipo di batteria	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	no
Ø testa	19 mm

Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP	IP X4
Durata	6 h
Advanced Focus System (AFS)	sì
Denominazione originale prodotto	P3
Peso	35 g
Lampadine	Modulo LED
Corrente d'illuminazione	25 lm
Lunghezza complessiva	90 mm
Tipo di prodotto	Taschenlampe

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3