

**Stativo piccolo granito, Modello: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442918 50
GTIN	2050002040670
Classe articolo	46K

Descrizione**Esecuzione:**

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità.

Portacomparatore \varnothing 8 mm.

Piano in granito resistente.

Planarità $\leq 5 \mu\text{m}$

Descrizione tecnica

\varnothing Piano	50 mm
\varnothing Colonna	22 mm
Profondità arco	49 mm
Altezza complessiva	200 mm
Peso	2,3 kg
Altezza massima di misura	105 mm
Norma	DIN 876/0

Ø Portacomparatore	8 mm
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------