



Lampada tascabile a stelo con LED con batterie, Modello: PEN



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a stelo con LED in alluminio robusta ed elegante, con pratica clip di arresto per uso professionale. Con cono di luce focalizzabile di 10 - 60°.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Peso	62 g
Ø Testa	16 mm
Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 54
Lampadine	Modulo LED
Funzione torcia	Focalizzazione
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente di illuminazione	100 - 200 lm
Durata	1,75 - 3,5 h
Denominazione originale prodotto	FLASH PEN
Numero di batterie contenute	2
Lunghezza complessiva	153 mm

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3