

MARPOSS
Visualizzatore dei valori di misura DUO, Modello: DUO

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Classe articolo	43D

Descrizione
Esecuzione:

Visualizzatore compatto con display touchscreen a colori da 4,3 pollici e funzione di memoria dei valori di misura. Collegamento per 2 tastatori induttivi (semiponte o ponte completo commutabile). Apparecchio compatibile anche con tastatori a marchio Tesa. Possibilità di visualizzare fino a 4 caratteristiche contemporaneamente. Esportazione dati in formato DFQ o CSV mediante interfaccia USB.

Funzione:

- **Funzioni dinamiche per la visualizzazione dei valori di misura: Max., Min., Max.-Min., (Min.-Max.)/2, valori medi.**
- **Visualizzazione a barre tricolori e visualizzazione digitale dei valori di misura.**
- **2 ingressi e 2 uscite di commutazione, senza potenziale (ad es. acquisizione dei valori misurati, passa, non passa).**
- **Scala graduata a regolazione automatica in base al limite di tolleranza.**

Uso:

Per la visualizzazione di semplici misurazioni (+A, -A) nonché per il calcolo di due tastatori (ad es. A+B, A-B, 0,5A+B). Per l'impiego nelle officine e nel settore produzione.

Fornitura:

Inclusi alimentatore di corrente USB e base di appoggio.

Accessori speciali:

Ampliamento opzionale con schede a innesto basate su interfaccia Fieldbus: Profibus, Profinet oppure Ethernet/IP.

Descrizione tecnica

Peso	1 kg
Lunghezza	130 mm
Risoluzione massima	0,01 μm
Larghezza	95 mm
Altezza	50 mm
Intervallo di misurazione	da ± 1 fino a $\pm 10000 \mu\text{m}$
Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione