

3M**Nastro adesivo VHB™, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X8**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 5952** garantisce un fissaggio affidabile in tutte le applicazioni. Adattandosi perfettamente alle superfici da incollare, consente inoltre un miglior contatto sia con le superfici sottili che con quelle strutturate.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 8 m

Larghezza: 19 mm

Spessore: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Colore	grigio
Materiale copertura	Carta
Larghezza	19 mm
Denominazione originale prodotto	5962F
Lunghezza	8 m
Elasticità	300 %
Massa adesiva	Acrilato
Durata minima	12 mese
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Montaggio
Resistente ad alte temperature fino a	120 - 150 °C
Particolarità	flessibile
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	resistente all'umidità
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Spessore	1,6 mm
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo