



Nastro adesivo VHB™, grigio, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X5,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083788 19X5,5
GTIN	4054596308541
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 4991** è adatto per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo metodo di incollaggio semplice e veloce offre un'elevata resistenza e una lunga durabilità. Applicabile su una vasta gamma di superfici (come ad es. termoverniciature), il nastro adesivo VHB si contraddistingue per una straordinaria efficienza e le ottime proprietà viscoelastiche.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 5,5 m

Larghezza: 19 mm

Spessore: 2,3 mm

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Colore	grigio
Durata minima	12 mese
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Massa adesiva	Acrilato
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Forza adesiva su acciaio	4,5 N/mm
Larghezza	19 mm
Elasticità	300 %
Spessore	2,3 mm
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Denominazione originale prodotto	4991F
Lunghezza	5,5 m
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Attributo del nome del prodotto	grigio
Tipo di prodotto	Nastro adesivo