

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura  
inserto: QC/23**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Classe articolo	29D

## Descrizione

**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCL

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 26 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 15 mm

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	15 mm
----------------------------	-------

Sistema	QC
Lunghezza complessiva L	22 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCL
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	26 mm
Vite inserto	269023 2
Angolo di registrazione	107,5 grado
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Punto di taglio / attacco	20 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269432
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500