

Garant
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: QC/20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Classe articolo	29D

Descrizione
Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCL

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento centrale L_3 : 13 mm

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
----------------	-------------

Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCL
Vite inserto	269023 2
Ø Preforatura minimo D_{\min}	24 mm
Lunghezza complessiva L	20 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Punto di taglio / attacco	20 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Serie	Master Mute
Sistema	QC
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500