

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: QC/23****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCR

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento centrale L_3 : 15 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	22 mm
-------------------------	-------

Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCR
Ø Preforatura minimo D_{\min}	26 mm
Angolo di registrazione	107,5 grado
Punto di taglio / attacco	20 mm
Serie	Master Mute
Insero adatto	DC.. 11T3..
Vite inserto	269023 2
Spostamento centrale L_3	15 mm
Sistema	QC
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Vite di serraggio	269432
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500