

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: QC/20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCR

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento centrale L_3 : 13 mm

Descrizione tecnica

Angolo di registrazione	95 grado
-------------------------	----------

Punto di taglio / attacco	20 mm
Sistema	QC
Ø Preforatura minimo D_{\min}	24 mm
Lunghezza complessiva L	20 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Vite inserto	269023 2
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR
Serie	Master Mute
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio	269406
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500