

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura inserto: QC/22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCL

Inserto adatto: DC.. 0702..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 24 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 13 mm

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	269023 1
--------------	----------

Serie	Master Mute
Sistema	QC
Punto di taglio / attacco	20 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	13 mm
Insero adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	24 mm
Angolo di registrazione	107,5 grado
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCL
Lunghezza complessiva L	20 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269431
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500