

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: QC/25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDUCR

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento centrale L_3 : 15 mm

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	20 mm
---------------------------	-------

Serie	Master Mute
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Angolo di registrazione	93 grado
Lunghezza complessiva L	20 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCR
Vite inserto	269023 2
Spostamento centrale L_3	15 mm
Sistema	QC
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269432
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500