

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: QC/25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDUCL

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento centrale L_3 : 15 mm

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	15 mm
----------------------------	-------

Ø Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Vite inserto	269023 2
Lunghezza complessiva L	20 mm
Sistema	QC
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCL
Punto di taglio / attacco	20 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio	269432
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500