

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: QC/24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDUCL

Inserto adatto: DC.. 0702..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento centrale L_3 : 13 mm

Descrizione tecnica

Vite inserto	269023 1
--------------	----------

Lunghezza complessiva L	21 mm
Sistema	QC
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di registrazione	93 grado
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Serie	Master Mute
Punto di taglio / attacco	20 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	24 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCL
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio	269407
Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500