

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: QC/28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: STUCL

Inserto adatto: TC.. 1102..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento centrale L_3 : 13 mm

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	20 mm
---------------------------	-------

Angolo di registrazione	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCL
Insero adatto	TC.. 1102..
Lunghezza complessiva L	20 mm
Vite inserto	269023 2
Sistema	QC
Spostamento centrale L_3	13 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio	269407
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500