

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: QC/28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: STUCR

Inserto adatto: TC.. 1102..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento centrale L_3 : 13 mm

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	13 mm
----------------------------	-------

Vite inserto	269023 2
Punto di taglio / attacco	20 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Lunghezza complessiva L	20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR
Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Sistema	QC
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio	269407
Vite di serraggio Modello 2	269023 2
Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500