

**3M****Nastro adesivo VHB™, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 5962F** garantisce un fissaggio affidabile in tutte le applicazioni. Adattandosi perfettamente alle superfici da incollare, consente inoltre un miglior contatto sia con le superfici sottili che con quelle strutturate.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare

Applicazione	Mascherare
Applicazione	Montaggio
Resistente ad alte temperature fino a	120 - 150 °C
Elasticità	300 %
Denominazione originale prodotto	5962F
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Lunghezza	33 m
Durata minima	12 mese
Massa adesiva	Acrilato
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Spessore	1,6 mm
Particolarità	flessibile
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	resistente all'umidità
Colore	grigio
Larghezza	19 mm
Materiale copertura	Carta
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo