

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: QC/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SVUCL

Inserto adatto: VC.. 1103..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento centrale L_3 : 16 mm

Descrizione tecnica

Angolo di registrazione	93 grado
-------------------------	----------

Spostamento centrale L ₃	16 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Sistema	QC
Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCL
Punto di taglio / attacco	20 mm
Vite inserto	269023 1
Ø Preforatura minimo D _{min}	26 mm
Lunghezza complessiva L	20 mm
Serie	Master Mute
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Set di viti per inserti 10 pezzi	269413
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500