

Garant
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: QC/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Classe articolo	29D

Descrizione
Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SVUCR

Inserto adatto: VC.. 1103..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento centrale L_3 : 16 mm

Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCR
--	-------

Serie	Master Mute
Sistema	QC
Lunghezza complessiva L	20 mm
Insero adatto	VC.. 1103..
Vite inserto	269023 1
Spostamento centrale L ₃	16 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	26 mm
Punto di taglio / attacco	20 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Set di viti per inserti 10 pezzi	269413
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500