

**3M****Nastro adesivo in PCV, Colore: GREEN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **3M™ 764i** può essere utilizzato per applicazioni non critiche, ad esempio per marcare a colori e raggruppare cavi elettrici. Resistente alla corrosione, flessibile, resistente all'abrasione, elastico, facile da applicare e resistente all'umidità.

I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Massa adesiva: Gomma naturale

Colore: verde

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 50 mm

Spessore: 0,125 mm

**Descrizione tecnica**

Resistenza alla trazione	2,28 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Durata dalla data di produzione	12 mese
Spessore	0,125 mm
Forza adesiva su acciaio	0,21 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	29 °C
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Denominazione originale prodotto	764i
Colore	verde
Elasticità	180 %
Larghezza	50 mm
Lunghezza	33 m
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Guaina conduttrice presente	no
Massa adesiva	Gomma naturale
Tipo di prodotto	Nastro adesivo