

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: QC/33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 16.

**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Sistema	QC
Spostamento centrale $L_3$	15 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	26 mm
Lunghezza complessiva L	22 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SIR

Punto di taglio / attacco	20 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Insero adatto	16
Serie	Master Mute
Vite inserto	269023 2
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 2	269023 2
-----------------------------	----------