

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DCLNR

Inserto adatto: CN.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	48 mm
--------------------------------	-------

Lunghezza complessiva L	35 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Sottoplacchetta	259033 2
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Insero adatto	CN.. 1204..
Testina intercambiabile con codice ISO	DCLNR
Serie	Master Mute
Staffa, vite, O-ring	259036 3
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Sistema	DM
Punto di taglio / attacco	40 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2
Vite per sottoplacchetta	259612
Unità staffe Modello 3	259036 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Unità staffe	259505
Sottoplacchetta	259224
Sottoplacchetta Modello 2	259033 2