

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: DM/45****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/45
GTIN	4251414903005
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DWLNR

Inserto adatto: WN.. 0804..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 27 mm

**Descrizione tecnica**

Angolo di registrazione	95 grado
-------------------------	----------

Serie	Master Mute
Sistema	DM
Lunghezza complessiva L	35 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	48 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 3
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Sottoplacchetta	259033 6
Insero adatto	WN.. 0804..
Spostamento centrale $L_3$	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	DWLNR
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 4	259027 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406
Unità staffe Modello 5	259036 5
Sottoplacchetta Modello 6	259033 6