

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/46****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/46
GTIN	
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 1204..
Punto di taglio / attacco	40 mm
Sistema	DM
Angolo di registrazione	95 grado
Vite inserto	269023 4
Vite per sottoplacchetta	269015 2

Ø Preforatura minimo D _{min}	49 mm
Serie	Master Mute
Sottoplacchetta	259033 2
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR
Lunghezza complessiva L	32 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500