

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: DM/44****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/44
GTIN	4251414902992
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DVUNL

Inserto adatto: VN.. 1604..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 50 mm

Spostamento centrale L_3 : 29 mm

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	40 mm
---------------------------	-------

Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Serie	Master Mute
Staffa, vite, O-ring	259036 18
Sottoplacchetta	259033 5
Spostamento centrale L_3	29 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 3
Sistema	DM
Lunghezza complessiva L	35 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	DVUNL
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta	259613
Unità staffe Modello 18	259036 18
Sottoplacchetta Modello 5	259033 5
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259027 3
Unità staffe Modello 7	259036 7
Sottoplacchetta	259227
Unità staffe	259509
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500