

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura  
inserto: DM/45****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DWLNL

Inserto adatto: WN.. 0804..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 27 mm

**Descrizione tecnica**

Serie	Master Mute
-------	-------------

Punto di taglio / attacco	40 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	48 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 17
Sistema	DM
Angolo di registrazione	95 grado
Testina intercambiabile con codice ISO	DWLNL
Sottoplacchetta	259033 6
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Unità staffe Modello 1	259036 1
Sottoplacchetta	259228
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259027 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Sottoplacchetta Modello 6	259033 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta	259614
Unità staffe	259502