

**Garant**
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: DM/50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/50
GTIN	
Classe articolo	29D

**Descrizione**
**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCR
Inserto adatto	VC.. 1604..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Vite inserto	269023 3
Vite per sottopiacchetta	269015 2

Sottoplacchetta	259033 5
Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	32 mm
Sistema	DM
Punto di taglio / attacco	40 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	49 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500