

**Garant**
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura  
inserto: DM/50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Classe articolo	29D

**Descrizione**
**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SVUCL

Inserto adatto: VC.. 1604..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 49 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 27 mm

**Descrizione tecnica**

Punto di taglio / attacco	40 mm
---------------------------	-------

Vite per sottoplacchetta	269015 2
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Sistema	DM
Inserto adatto	VC.. 1604..
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	49 mm
Sottoplacchetta	259033 5
Serie	Master Mute
Vite inserto	269023 3
Angolo di registrazione	93 grado
Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCL
Lunghezza complessiva L	32 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269023 1
Vite di serraggio	269433
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 3	269023 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500