

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/51****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/51
GTIN	
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 16.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269027 3
Lunghezza complessiva L	35 mm
Sottopiacchetta	279820 1
Testina intercambiabile con codice ISO	DIR
Serie	Master Mute

Spostamento centrale L ₃	25 mm
Angolo di registrazione	90 grado
Sistema	DM
Insero adatto	16
Punto di taglio / attacco	40 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	48 mm
Staffa, vite, O-ring	279835 1
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 1	279835 1
Sottoplacchetta Modello 1	279820 1