

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 25 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: PCLNR

Inserto adatto: CN.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 32 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 17 mm

### Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	25 mm
Sottopiacchetta	320610 P01
Misura inserto	12 mm
Leva	320612 P01

Inserto adatto	CN.. 1204..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	17 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNR
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Spina elastica	320618 P01
Vite per leva	320611 P01
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01