

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNL
Sottopiacchetta	320610 P01
Spina elastica	320618 P01
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	320612 P01
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Vite per leva	320611 P01
Punto di taglio / attacco	25 mm

Spostamento centrale L ₃	17 mm
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01