

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

### Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Sottopiacchetta	320610 P01
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	320612 P01
Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNL
Lunghezza complessiva L	35 mm
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Spina elastica	320618 P01
Punto di taglio / attacco	32 mm

Misura inserto	12 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	40 mm
Vite per leva	320611 P01
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01