

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

### Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCL
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	50 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Punto di taglio / attacco	40 mm
Vite inserto	320620 S01
Assegnazione degli inserti	destra e neutro
Spostamento centrale $L_3$	27 mm
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm

Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa