

SWISS TOOLS

**Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

**Descrizione tecnica**

Punto di taglio / attacco	25 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCL
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Vite inserto	320620 S01

Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa