

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNL
Sottopiacchetta	320610 P01
Leva	320612 P01
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Vite per leva	320611 P01
Spostamento centrale L_3	27 mm
Misura inserto	12 mm
Spina elastica	320618 P01
Lunghezza complessiva L	40 mm

Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Inserto adatto	CN.. 1204..
Punto di taglio / attacco	40 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01