

SWISS TOOLS

**Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

**Ricambi:**

Viti per inserti su richiesta.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCR
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Lunghezza complessiva L	35 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	22 mm
Misura inserto	11 mm

Punto di taglio / attacco	32 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	40 mm
Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa