

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Codoli per barre alesatrici n. art. 264910; 264930; 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 25 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCR

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 32 mm

Spostamento centrale L_3 : 17 mm

Descrizione tecnica

Vite inserto	320626 S05/07
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm

Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Punto di taglio / attacco	25 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCR
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320624 2
---------------------------------------	----------