

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

### Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCL
Lunghezza complessiva L	35 mm
Assegnazione degli inserti	destra e neutro
Punto di taglio / attacco	32 mm
Vite inserto	320620 S01
Misura inserto	12 mm

Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa