

SWISS TOOLS

**Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/9****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264827 ST/9   |
| GTIN            | 2050002059337 |
| Classe articolo | 29D           |

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

**Descrizione tecnica**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Spostamento centrale $L_3$             | 17 mm           |
| Vite inserto                           | 320626 S05/07   |
| Misura inserto                         | 11 mm           |
| Testina intercambiabile con codice ISO | SDQCL           |
| Assegnazione degli inserti             | destro e neutro |
| Lunghezza complessiva L                | 35 mm           |
| Punto di taglio / attacco              | 25 mm           |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$         | 32 mm           |
| Inserto adatto                         | DC.. 11T3..     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Angolo di registrazione  | 107,5 grado                                      |
| Tipo di impiego          | sinistra   |
| Passaggio interno per LR | sì   |
| Tipo di prodotto         | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |