

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Classe articolo	29D

Descrizione

Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCR

Inserto adatto: CC.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø di preforatura minimo D_{min} : 50 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	40 mm
Misura inserto	12 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR

Inserto adatto	CC.. 1204..
Ø Preforatura minimo D_{\min}	50 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Vite inserto	320620 S01
Spostamento centrale L_3	27 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320620 2
---------------------------------------	----------