

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Codoli per barre alesatrici n. art. 264910; 264930; 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: PCLNR

Inserto adatto: CN.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 50 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

Leva	320612 P01
Spostamento centrale L_3	27 mm

Spina elastica	320618 P01
Misura inserto	12 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNR
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per leva	320611 P01
Sottopiacchetta	320610 P01
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01