

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 32 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCR

Inserto adatto: CC.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 40 mm

Spostamento centrale L_3 : 22 mm

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Vite inserto	320620 S01
Punto di taglio / attacco	32 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm

Inserto adatto	CC.. 1204..
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Ø Preforatura minimo D_{\min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Angolo di registrazione	95 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320620 2
---------------------------------------	----------