

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in bambù, 20×20G,  
Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923641 1500
GTIN	4062406264918
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Collocamento:**

Altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Portata massima carrello	400 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Peso	173 kg
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza	950 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro mobile