

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/10**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.

Descrizione tecnica

Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Punto di taglio / attacco	32 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCL
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Misura inserto	11 mm

Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa