

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923647 1500
GTIN	4062406264932
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco a una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
----------------------------	--------

Scheda tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	20x20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Peso	173 kg
Portata massima carrello	400 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza	950 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

