

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette, 12x20G, Altezza / Altezza porta: 700/525mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927420 700/525
GTIN	4062406264956
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Alloggiamento 16G con sportello, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con battuta a destra.

**Collocamento:**

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Larghezza utile	350 mm

Larghezza	400 mm
Altezza utile sportello	525 mm
Altezza utile per cassetti	75 mm
Numero di porte	1
Altezza	700 mm
Peso	20 kg
Battuta porta	destra
Larghezza in G	12
Profondità in G	20
Profondità	650 mm
Altezza porta	525 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21