

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello con cerniere a sinistra, Altezza / Numero di cassetti: 800**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927617 800
GTIN	4062406265052
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 700

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Altezza porta	700 mm

Altezza utile	700 mm
Peso	31 kg
Altezza utile sportello	700 mm
Larghezza utile	550 mm
Numero dei cassetti	0
Numero di porte	1
Altezza	800 mm
Larghezza	600 mm
Battuta porta	sinistra
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------