

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/13**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Punto di taglio / attacco	32 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCL
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Lunghezza complessiva L	35 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..

Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa