

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/13**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCR
Lunghezza complessiva L	35 mm
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Punto di taglio / attacco	32 mm

Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Misura inserto	11 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa