

SWISS TOOLS

**Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

**Ricambi:**

Viti per inserti su richiesta.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVQBR
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..

Punto di taglio / attacco	25 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa